



lui piano light unit

Montageanleitung
Mounting instructions



Occhio

Die light unit ist 360° drehbar (mit Anschlag) und der head über ein integriertes Gelenk im tube horizontal 45° schwenkbar. Zoom-Objektiv, Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellbar; Linsen-Objektiv, innen-

liegende Linse in Kombination mit verschiedenen inserts. Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos. Occhio LED ist wechselbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.

⚡ Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Strahler (Installation, Leuchtmittelwechsel, Reinigung etc.) diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.

0.2m Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!

⚠ Dieses Zeichen macht Sie auf heiße Oberflächen aufmerksam, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können. Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Wechsel des Leuchtmittels, Wechsel der Inserts, usw.), Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen. Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Product description

The light unit is 360° rotatable (with stop) and the head is pivotable by 45° on the horizontal axis using a joint integrated into the tube. Zoom optic – continuous beam of light that is can be set from 20° to 60°;

Safety precautions

Read through the mounting/use instructions carefully before installing the luminaire. Follow the safety precautions in these instructions closely and keep the instructions in a safe place.

⚡ The assembly and installation of electrical components must be carried out only by qualified personnel. Repairs must be carried out only by authorised, qualified personnel or the manufacturer. Before performing any work on the spotlight (installation, changing the light source, cleaning, etc.), it must be disconnected from the mains supply.


lens optic – internal lens combined with various inserts. The optics and optical components can be replaced without any tools. The Occhio LED is replaceable.

0.2m Maintain the minimum safety distance from flammable materials: 20 cm.



⚠ This symbol warns you of hot surfaces, which could cause burns if touched. Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlight can become hot. Before performing any work on the spotlight (fitting the spotlight, changing the light source or insert, etc.), always switch the spotlight off and let it cool for at least 30 minutes. Only for installing in a position which is out of arm's reach.

Objektiv und inserts einsetzen Mounting optic and inserts



Übersicht inserts Overview inserts





Inserts in Objektiv einsetzen Put in inserts to optic



Montage light unit Mounting the light unit




Montage light unit Mounting the light unit



lui piano light unit

Bedienungsanleitung
User manual



mounting




+




light unit

Occhio

Bedienung
Handling



Bedienung Zoom-Objektiv
Zoom optic handling



Pflegehinweise
Care instructions

Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen!

Zur Reinigung der Leuchte ein trockenes Mikrofasertuch oder das Occhio Reinigungsmittel verwenden.

Always allow the luminaire to cool down before cleaning.

To clean the luminaire, use a dry microfibre cloth or the Occhio cleaning agent.

Info & Kontakt
Information & contact

Weitere Fragen beantwortet gerne Ihr Occhio Fachhändler

Your Occhio specialist retailer will gladly answer any other questions

www.occhio.de
info@occhio.de

Technische Daten

Technische Daten light unit

Artikelbezeichnung	Occhio lui piano light unit
Schutzklasse	III
Vorschaltgerät	max. 500 mA konst. / > 36 V DC
Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
Material Leuchte	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff
Material Inserts	Glas, optischer Kunststoff
LED-Leistung	max. 18 W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20 CE

Technische Daten Leuchtmittel

Leuchtmittel	Occhio LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 Std.

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Die lui piano light unit ist recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Technical data

Technical data light unit

Product designation	Occhio lui piano light unit
Safety class	III
Power supply	max. 500 mA const. / > 36 V DC
Dimming	suitable power supply unit
Optic material	aluminium – chrome-plated, painted or anodised, plastic
Insert material	optical plastic, glass
LED power	max. 18 W
Permitted operating conditions	max. 30°C for indoor use only
Test symbols	IP 20 CE

Technical data light source

Light source	Occhio LED
Version	LED chip (replaceable)
Lifetime	> 50.000 h

Disposal

Dispose of at the local waste disposal site. The lui piano light unit is recycleable and RoHS-compliant. **Do not dispose of with household waste.**

Occhio

www.occhio.com



010405944551215510